


고정호스

후렉시블(연성) 고정 호스 및 악세사리



에어노즐이나 에어제트 등을 이곳 저곳 위치를 변경하여 설치/사용하여야 할 경우 후렉시블 고정 호스가 이상적이다.

간단히 에어노즐이나 에어제트를 사용할 곳 근처에 설치한 후 이 후렉시블 호스를 희망하는 방향으로 구부려 놓으면 그 구부린 형상 그대로 유지되어 역할을 하므로 매우 편리하다.

자석식 받침대



에어노즐이나 에어제트를 설치 위치를 자주 바꾸어야 하는 경우에는 자석식 받침대가 편리하다. 이 자석식 받침대는 후렉시블 고정호스를 강력하게 수직 또는 수평으로 고정시켜 줄 수 있으며 Shutoff Valve가 내장되어 있어 에어노즐이나 에어제트를 on/off시켜 줄 수 있다. 1/4인치 연결구 1개짜리 및 2개짜리 두 종류가 있다.

| 모델 | 품명 |
|------|---------------------------------|
| 9042 | Shutoff Valve 내장형 자석식 받침대 (1구형) |
| 9043 | Shutoff Valve 내장형 자석식 받침대 (2구형) |

제품선정방법

물기나 이물질제거, 냉각, 건조 등의 용도로 사용자가 직접 제작할 수 있다.

우선 가장 적합한 에어노즐이나 에어제트를 선정 후 필요한 길이의 후렉시블 고정호스를 자석식 받침대에 결합하여 사용하면 된다.

다음의 예를 참조하십시오

- 가장 적합한 에어노즐이나 에어제트를 선정
예) 모델 1100 슈퍼에어노즐
- 후렉시블 고정호스의 길이를 결정 (에어노즐/에어제트의 뒤에 후렉시블 고정호스 번호를 붙인다.)
예) A 모델 1100 슈퍼에어노즐과 12인치(305mm길이)의 후렉시블 고정호스가 결합된 제품의 모델 번호는 1100-9212 이다.
- 자석식 받침대 선정 (1구? 또는 2구?)
1구의 경우에는 위의 모델 번호가 1100-9312로 되어 2구를 희망하실 경우에는 모델 번호를 1100-9412로 바꾸면 된다.
2구를 선택하시는 경우 에어노즐(또는 에어제트)도 2개, 후렉시블 고정호스도 2 개가 공급된다.



EXAIR사의 에어노즐은 Eox Wrench 또는 Socket Wrench로 쉽게 조일 수 있다.



모델 1100-9312 슈퍼에어노즐 원편 설명을 참조하십시오.

Blowoff Kits (이물질제거)

회전 고리형 피팅



| 모델 | 품명 |
|------|---|
| 9052 | 1/8 NPT 회전 고리형 피팅: |
| 9053 | 1/4 NPT 회전 고리형 피팅: EXAIR사의 회전 고리형 피팅은 에어노즐이나 에어제트 사용시 위치나 각도 조절이 쉽도록 해준다. (중심부로부터 한쪽으로 25도씩 총 50도를 움직일 수 있다.) |